

Artikelnummer: 73744

Kurzbeschreibung: Vatenlifter RS 2, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Vatenlifter RS 2/M: De vatenlift "RS/M" garandeert een veilig en sneller transport van gevulde vaten. Het is gemaakt van stabiel plaatstaal voor een lange levensduur en is overzichtelijk gerangschikt voor de stapelaar. De trommelheffer is uitgerust met een gegalvaniseerde grijper en een rubberen stop om beschadiging van de trommel te voorkomen. De grijperstang wordt aan het basisframe geschroefd. De trommelheffer heeft een extreem hoge klemkracht en is bovendien beveiligd tegen onbedoeld wegglijden. De "RS" is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren en twee laadvermogens.

- Kleur: oranje (RAL 2000), blauw (RAL 5012) of thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
- Max. doorsnede van de vork: 150 x 65 mm
- Type "RS 2": voor max. twee vaten van 200 liter, max. belasting: 1600 kg, vorkafstand: 540 mm, afmetingen (B/D/H): 960 x 1180 x 930 mm, gewicht: 139 kg.

