

# Sicherungshalter

## Fuse holder

**370.000**  
**DC**



Für Type Standard  
For Type Standard

„Snap-In-Montage“



**Spannung** 32 V  
*Voltage*

**Strom** max. 20 A  
*Current*




### Spezifikationen / Specification

Gehäuse / *Housing*: PA 66 UL94V-0

Anschlüsse / *Terminals*: Kupferlegierung / *Copper alloy* (6,3 x 0,8 mm)

Montage / *Mounting*: Frontpanel-Einbau / *Front-panel installation*  
 Panelstärke / *Panel thickness*: max 2 mm  
 Lochabmessung / *Mounting hole diameter*: 22 x 11 mm

Betriebstemperatur / *Operating temperature*: -40 °C bis / *to* +100 °C






Kompatibilität / *Compatibility*: Beliebig bestückbar mit jeder Automotive Stecksicherung Typ Standard von 1A bis 20A, **ESKA 340.017 bis 340.031** (nicht im Lieferumfang enthalten) / *Can be equipped with any automotive fuse with type standard from 1A to 20A, ESKA 340.017 to 340.031 (not included)*

Schutzgrad / *Degree of protection*: IP20

Farbe / *Colour*: Schwarz / *Black*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options*: 100 St. = Industrieverpackung (lose) / *100 pcs. = Industrial packaging (bulk)*



sp mm Spessore Thickness Epaisseur Stärke	a mm	b mm
0,8	21,9	11,3 <sup>+0,3</sup>
1,0	22,0	
1,5	22,1	
2,0	22,2	

