

# Mini-Kabelschellen SES<sup>®</sup>-CM Universal-Kabelschellen SES<sup>®</sup>-CU aus Polyamid 6, schwarz



## • Mini-Kabelschellen SES-CM- für Ø 3 bis 7,5 mm

Die verstellbaren Mini-Kabelschellen Typ CM sind zur Befestigung von Kabeln und Kabelbäumen konzipiert. Aus mechanisch hochwertigem und korrosions-beständigem Polyamid hergestellt. Zum Befestigen mit unseren Nylon-Schrauben (siehe Seite C10/30).

**Material :** Polyamid 6  
**Farbe :** Schwarz  
**Bündelungsbereich :** 3 bis 7,5 mm je nach Typ




Typ	Artikel Nummer		Bündelungs Ø (mm)	Anzahl und Ø der Löcher (mm)
<b>Mini-Kabelschellen SES-CM</b>				
<b>CM-1</b>	0109 0001 010	100	4,5 - 6	2 x 3
<b>CM-2</b>	0109 0002 010	100	4,5 - 5,25 - 6	3 x 3
<b>CM-3</b>	0109 0003 010	100	3 - 5,5 - 7,5	3 x 4



## • Universal-Kabelschellen SES-CU - für Ø 6 bis 50 mm

Die verstellbaren Universal-Kabelschellen Typ CU sind zur Befestigung von Kabeln und Kabelbäumen konzipiert. Aus mechanisch hochwertigem und korrosions-beständigem Polyamid hergestellt. Zum Befestigen mit unseren Nylon-Schrauben (siehe Seite C10/30).

**Material :** Polyamid 6  
**Farbe :** Schwarz  
**Bündelungsbereich :** 6 bis 50 mm je nach Typ



Typ	Artikel Nummer		Bündelungs Ø (mm)	Anzahl und Ø der Löcher (mm)
<b>Universal-Kabelschellen SES-CU</b>				
<b>CU-18</b>	0110 0001 010	100	6 - 18	6 x 5
<b>CU 36</b>	0110 0002 010	100	7,5 - 36	11 x 5
<b>CU 50</b>	0110 0003 010	50	25 - 50	11 x 5

