

Hydraulischer Wagenheber


- ⇒ mit Sicherheits - Überlastungsventil
- ⇒ TÜV-GS geprüft

Hydraulic Jack

- ⇒ with security overload valve
- ⇒ TÜV-GS approved

Gato hidráulico

- ⇒ con válvula de seguridad de sobrecarga
- ⇒ con aprobación TÜV-GS



Art.Nr	EAN-Nummer	Tragkraft	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht	VPE	Art
007-T-GS 2	40 03315 06002 4	2 t	158	218	248	308	2,400 kg	6	Karton
007-T-GS 3	40 03315 06003 1	3 t	195	255	320	380	4,100 kg	6	Karton
007-T-GS 5	40 03315 06004 8	5 t	197	277	322	402	4,500 kg	4	Karton
007-T-GS 8	40 03315 03283 0	8 t	205	285	330	410	7,200 kg	4	Karton

<u>Bezeichnung</u>	<u>Art. Nr.</u>	<u>Höhe eingefahrener Kolben</u>
Hydr. Wagenheber	Art.- Nr. 007-T-GS-2T Ihre Nr. 823372	180mm
Hydr. Wagenheber	Art.- Nr. 007-T-GS-3T Ihre Nr. 823386	195mm
Hydr. Wagenheber	Art.- Nr. 007-T-GS-5T Ihre Nr. 823399	230 mm

823372

Hebellänge ca. 315 mm

Hubhöhe ~120 mm + 55 mm über verstellbare Schraube oben

823386

Hebellänge ca. 315 mm

Hubhöhe ~125 mm + 70 mm über verstellbare Schraube oben

823399

Hebellänge ca. 400 mm

Hubhöhe ~140 mm + 80 mm über verstellbare Schraube oben