

Schlagschrauber 3/8"

2102XPA

Druckluft-Mini-Schlagschrauber 3/8"

IR Ingersoll Rand



Neu: Druckluft Mini Schlagschrauber - Die ideale Kombination aus Leistung und Komfort in handlicher Größe:

- Das leistungsstarke Schlagwerk entwickelt zuverlässig ein max. Drehmoment von 75 Nm - dort wo Sie es am meisten benötigen.
- Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau.
- Umkehrschalter an leicht zugänglicher Stelle ermöglicht Ein-Hand-Bedienung.
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, für die herkömmliche Werkzeuge nicht geeignet sind.

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	3/8
Max. Drehmoment (Nm)	75
Arbeitsdrehmoment (Nm)	75
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	14500
Schraubengröße	M5
Gewicht (kg)	0,7
Gesamtlänge (mm)	173
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	282
Schlagzahl (1/min)	3650
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Haltering
Geräuschpegel (dB(A))	84,8

2102XPA

Druckluft-Mini-Schlagschrauber 3/8"



38-017

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
17 mm



38-019

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
19 mm



38-021

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
21 mm



38-010-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 10
mm



38-012-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 12
mm



38-014-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 14
mm



38-013L-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn lang, SW 13 mm



38-017L-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn lang, SW 17 mm



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl,
Tubenpresse) für IR Komposit-
Schlagschrauber



10P

Motoröl für Ingersoll-Rand
Druckluftwerkzeuge (0,5 l - Flasche)



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse



10Z4

Öl für Druckluftwerkzeuge (0,12l
Flasche) Klasse 1, Nr. 10