

## Krause

### Schiebeleiter

#### STABILO® Professional +S

2 x 9 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen, Holmlänge 2,7 - 4,35 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 224301



## Krause Schiebeleiter STABILO® Professional +S

### mit einzigartiger Sprossen-Stufen-Kombination

Schiebeleiter

- 2 x 9 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,15 m
- Holmlänge 2,7 - 4,35 m
- Sprossen Breite 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium



- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 15 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
Leitertyp	Schiebeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Länge Holm	2,7-4,35 m	belastbar bis	150 kg
Arbeitshöhe	5,15 m	Nutzung	einseitig
Sprossen Anzahl	2 x 9	klappbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen und Stufen	fahrbar	nein
Breite Sprossen	30 mm	Treppengängig	nein
Breite Stufen	80 mm	Norm	EN 131
Breite Quertraverse	0,87 m	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Leiter Ausführung	zweiteilig	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausstattung	als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stufen-Kombination	Gewicht	15 kg

## Zubehör

233631



Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium