

Handwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Aufbau Kunststoffkasten, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Polyurethan-Bereifung



Artikelnummer: 224716

Handwagen

Handwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Aufbau Kunststoffkasten
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 660 x 1270 x 625 mm
- 2 Räder
- Rad Ø 260 mm
- mit Polyurethan-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Höhe	660 mm
Wagentyp	Handwagen	Länge	1270 mm
Traglast	200 kg	Breite	625 mm
Aufbauten	Kunststoffkasten	Lenkstange	ja
Ladeflächenlänge	600 mm	Euronorm	ja
Ladeflächenbreite	400 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Material Gestell	Stahl	Bereifung	Polyurethan

Oberfläche Gestell	kunststoffbeschichtet	Rad-Ø	260 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	11,4 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		