

Artikeldatenblatt



Gabelhubwagen 2114 - 2,0 to.

Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Gabelrollen \emptyset x B = 80 x 93 mm. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder \emptyset x B = 200 x 50 mm. Berädern: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Hubbereich	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Gesamtlänge	1540 mm
Gesamtbreite	540 mm
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	2 Jahre
EAN-Code	4017976521145
Artikelnummer	2114