



### Potentiometer-Antrieb silberfarben RRJR

#### Beschreibung:

Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75.

Achsenlänge: ca. 32 mm

Rubrik: Potentiometer-Antrieb

Baureihe: RONTRON-RJUWEL

Einbauöffnung:  $\varnothing 22,3$  mm

Schutzklasse: II (Schutzisolierung)

Schutzart: IP65

Farbe: silberfarben

Bauteilfarbe: Frontrahmen

Form: rund

