

1502 - Admi®Propan TPR



Propangasschlauch, DIN EN 16436 für Flüssiggase nach DIN 51622, Propan und Butan, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, zugelassen nach DVGW.

Seele: TPR schwarz, glatt

Decke: TPR, orange, glatt

Druckträger: synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1502-440-40	4,0 x 4,0	40	30 / n.a.	0,128	MT	4006918397054
1502-635-40	6,3 x 3,5	40	10 / n.a.	0,141	MT	4006918397092
1502-650-40	6,3 x 5,0	40	30 / n.a.	0,235	MT	4006918397115
1502-935-40	9,0 x 3,5	40	10 / n.a.	0,189	MT	4006918397122