


KOMBI- UND MEISSELHÄMMER SDS-MAX / KANGO



Kango 950 K




Schlagstarker Kombihammer.

- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme für den extremen Dauereinsatz
- 27 Joule Schlagkraft – die stärkste Schlagleistung in seiner Klasse
- 1700 Watt Heavy-Duty-Motor für die härtesten Anwendungen
- DIGITRONIC®-Vollwellen-Elektronik für die perfekte Abstimmung der Schlag- und Drehzahlen auf die jeweiligen Anwendungen
- Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- 3 Handgriffe mit Anti-Vibrations-System (AVS) und Softgrip-Auflage für komfortable Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- In-Line-Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
- Automatisches Schmieresystem für längere Standzeiten
- Fiberglas verstärktes Polyamidgehäuse kombiniert mit dem robusten Metallgetriebegehäuse sichern ständige Einsatzbereitschaft
- Sicherheitskupplung schützt Mensch und Maschine bei blockierendem Motor
- Extrem lange Standzeit durch Hochleistungs-Kohlebürsten.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

375500
231607

Kango 950 S (nicht abgebildet)



Wie 950 K mit SDS-Max Aufnahme.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

375710
232031

Kango 900 K



Schlagstarker Meißelhammer.

- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme für den extremen Dauereinsatz
- 27 Joule Schlagkraft – die stärkste Schlagleistung in seiner Klasse
- 1600 Watt Heavy-Duty-Motor für die härtesten Anwendungen
- DIGITRONIC® -Vollwellen-Elektronik für die perfekte Abstimmung der Schlagzahlen auf die jeweiligen Anwendungen
- Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- 3 Handgriffe mit Anti-Vibrations-System (AVS) und Softgrip-Auflage für komfortable Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- In-Line-Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
- Automatisches Schmieresystem für längere Standzeiten
- Fiberglas verstärktes Polyamidgehäuse kombiniert mit dem robusten Metallgetriebegehäuse sichern ständige Einsatzbereitschaft
- Extrem lange Standzeit durch Hochleistungs-Kohlebürsten.

Artikelnummer (Deutschland) 4933
EAN-Code (Deutschland/A/CH) 4002395
Artikelnummer (A/CH) 4933

405635
231614
375650

Kango 900 S (nicht abgebildet)



Wie 900 K mit SDS-Max Aufnahme.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

375720
232048



Technische Daten	Kango 950 K
Leistungsaufnahme	1700 W
Schlagenergie	7–27 J
Lastschlagzahl	975–1950 1/min
Lastdrehzahl	125–250 U/min
Max. Bohrleistung mit Vollbohrern	28–50 mm
Max. Bohrleistung mit Bohrkronen	45–150 mm
Max. Bohrleistung mit Tunnelbohrern	50–80 mm
Gewicht	11,8 kg

Technische Daten	Kango 900 K
Leistungsaufnahme	1600 W
Schlagenergie	7–27 J
Lastschlagzahl	975–1950 1/min
Gewicht	11,0 kg

Lieferumfang: Netzkabel 6 m, zusätzl. AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer

Lieferumfang: Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer