

Artikelnummer: 125461

Kurzbeschreibung: Kastwagen met roosterwanden, met dubbele vleugel deur, afsluitbaar, 5 houten legborden, tot 750 kg, 1200 x 780 mm, grijs



Langbeschreibung: Kastwagen met roosterwanden, met dubbele vleugel deur, afsluitbaar, 5 houten legborden, tot 750 kg, blauw of grijs: De praktische gaaskastwagen is van alle kanten voorzien van een rooster met een dubbele vleugel deur. Met deze trolley kunt u goederen met een gewicht tot 750 kg vervoeren. U wilt goederen vervoeren waar onbevoegden geen toegang toe mogen hebben. Dan zal de draadgaaswagen, die een afsluitbare dubbele vleugel deur heeft, u ondersteunen. De trolley is aan alle zijden voorzien van een volledig gelast rooster. Het espagnoletslot heeft een zwenkhandel en een cilinderslot. U kunt vier van de vijf planken aanpassen aan uw behoeften. De afmetingen zijn 1000 x 680 mm of 1200 x 780 mm. Elke vloer draagt een gewicht tot 90 kg. De trolley is zeer eenvoudig te hanteren dankzij de lage start- en draaiweerstand. U kunt de trolley op een buisdrukbeugel aan de voorzijde duwen. Met het totaalremsysteem kan de trolley geparkeerd worden zonder dat hij vanzelf in beweging komt. De wielen zijn voorzien van TPE-banden, zodat ze niet alleen stil lopen, maar ook niet klijten - ze laten geen sporen achter op de vloer.

Laadruimte: 5 verdiepingen (waarvan 4 verstelbare)

Materiaal: materiaal op houtbasis met beukenhouten decoroppervlak

laadruimte: 1000 x 680 of 1200 x 780 mm

Schapshoogten: 292, 582, 882, 1182, 1482

Laadvermogen: totale laadcapaciteit: totaal 750 kg, 90 kg per schap

Framebouw en banden: Hoekstalen constructie met drukbeugel voor trekken en duwen

Framewagen met dubbele vleugelvergrendeling en espagnoletsluiting met zwenkhefboom

Volledig bedekt met gaas, volledig gelast

Metaal, gepoedercoat

Kleur: blauw of grijs

2 zwenkwielen (blokkeerbaar met centrale rem), 2 bokwielen met TPE-banden (niet klijt vast)

Overige details: Rustige loop en lage startweerstand

Algemene afmetingen: 1170 x 745 x 1792 mm of 1370 x 845 x 1792 mm

147 of 178 kg

Gemaakt in Duitsland

10 jaar garantie

