

**Artikelnummer:** 129241

**Kurzbeschreibung:** Elektrische stapelaar E-MES 250-19

**Langbeschreibung:** Elektrische stapelaar E-MES 250-19: Mini-liften van Hanselifter zijn een ergonomisch hulpmiddel op diverse werkplekken. Het werk voor de medewerkers wordt vergemakkelijkt en de veiligheid wordt verbeterd. Materialen en voorwerpen in dozen, kratten of rollen worden moeiteloos en zonder de rug te belasten getransporteerd. Dankzij het omvangrijke toebehoren zijn diverse toepassingen mogelijk.

Toepassingen: kantoor en archief, sociale werkplaatsen, industriële werkzaamheden, handwerk, productie, magazijn, detailhandel, ziekenhuizen etc.

- Compact en wendbaar, ook in smalle ruimten gemakkelijk te manoeuvreren
- Rijden onder pallets, rekken en kisten mogelijk
- Met stalen platform
- Elektrisch liften en laten zakken
- Met afneembaar bedieningspaneel
- Met onderhoudsvrije accu en interne oplader (aan ieder stopcontact oplaadbaar)
- Lichtlopende polyurethaanwieltjes
- Beide zwenkwieltjes met rem

**Technische gegevens:**

- Elektrisch
- Draagvermogen: 250 kg
- Lastzwaartepunt: 200 mm
- Hoogte verlaagd: 135 mm
- Hoogte platform bij max. hefhoogte: 1965 mm
- Afm. platform (lxb): 475 x 605 mm
- Hoogte mast: 2250 mm
- Totale lengte: 850 mm
- Totale breedte: 740 mm
- Wieltjes: polyurethaan
- Wiel-a<sup>o</sup> achter/voor: 125/75 mm
- Hefsnelheid met/zonder vracht: 60/70
- Hefmotor: 0,3 kW
- Accucapaciteit: 20 Ah
- Eigen gewicht: 87 kg

