


Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

1



Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen



Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571 	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
leichte Baureihe				
EVW 6 L*	EVW 6 L ES	6 L	6 L	M 12 x 1,5
EVW 8 L*	EVW 8 L ES	8 L	8 L	M 14 x 1,5
EVW 10 L*	EVW 10 L ES	10 L	10 L	M 16 x 1,5
EVW 12 L*	EVW 12 L ES	12 L	12 L	M 18 x 1,5
EVW 15 L	EVW 15 L ES	15 L	15 L	M 22 x 1,5
EVW 18 L	EVW 18 L ES	18 L	18 L	M 26 x 1,5
EVW 22 L	EVW 22 L ES	22 L	22 L	M 30 x 2
EVW 28 L	EVW 28 L ES	28 L	28 L	M 36 x 2
EVW 35 L	EVW 35 L ES	35 L	35 L	M 45 x 2
EVW 42 L	EVW 42 L ES	42 L	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
EVW 6 S*	EVW 6 S ES	6 S	6 S	M 14 x 1,5
EVW 8 S*	EVW 8 S ES	8 S	8 S	M 16 x 1,5
EVW 10 S*	EVW 10 S ES	10 S	10 S	M 18 x 1,5
EVW 12 S*	EVW 12 S ES	12 S	12 S	M 20 x 1,5
EVW 14 S	EVW 14 S ES	14 S	14 S	M 22 x 1,5
EVW 16 S	EVW 16 S ES	16 S	16 S	M 24 x 1,5
EVW 20 S	EVW 20 S ES	20 S	20 S	M 30 x 2
EVW 25 S	EVW 25 S ES	25 S	25 S	M 36 x 2
EVW 30 S	EVW 30 S ES	30 S	30 S	M 42 x 2
EVW 38 S	EVW 38 S ES	38 S	38 S	M 52 x 2

* Mutter & Schneidering liegen lose bei



Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring


Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571 	Typ Klemmring 1.4571 (NC) 	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
leichte Baureihe					
EW 6 L	EW 6 L ES	EW 6 L NC	6 L	6 L	M 12 x 1,5
EW 8 L	EW 8 L ES	EW 8 L NC	8 L	8 L	M 14 x 1,5
EW 10 L	EW 10 L ES	EW 10 L NC	10 L	10 L	M 16 x 1,5
EW 12 L	EW 12 L ES	EW 12 L NC	12 L	12 L	M 18 x 1,5
EW 15 L	EW 15 L ES	EW 15 L NC	15 L	15 L	M 22 x 1,5
EW 18 L	EW 18 L ES	EW 18 L NC	18 L	18 L	M 26 x 1,5
EW 22 L	EW 22 L ES	EW 22 L NC	22 L	22 L	M 30 x 2
EW 28 L	EW 28 L ES	---	28 L	28 L	M 36 x 2
EW 35 L	EW 35 L ES	---	35 L	35 L	M 45 x 2
EW 42 L	EW 42 L ES	---	42 L	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe					
EW 6 S	EW 6 S ES	EW 6 S NC	6 S	6 S	M 14 x 1,5
EW 8 S	EW 8 S ES	EW 8 S NC	8 S	8 S	M 16 x 1,5
EW 10 S	EW 10 S ES	EW 10 S NC	10 S	10 S	M 18 x 1,5
EW 12 S	EW 12 S ES	EW 12 S NC	12 S	12 S	M 20 x 1,5
EW 14 S	EW 14 S ES	EW 14 S NC	14 S	14 S	M 22 x 1,5
EW 16 S	EW 16 S ES	EW 16 S NC	16 S	16 S	M 24 x 1,5
EW 20 S	EW 20 S ES	EW 20 S NC	20 S	20 S	M 30 x 2
EW 25 S	EW 25 S ES	EW 25 S NC	25 S	25 S	M 36 x 2
EW 30 S	EW 30 S ES	---	30 S	30 S	M 42 x 2
EW 38 S	EW 38 S ES	---	38 S	38 S	M 52 x 2




Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.



Einstellbare 45°-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571 	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
leichte Baureihe				
EV 6 L	EV 6 L ES	6 L	6 L	M 12 x 1,5
EV 8 L	EV 8 L ES	8 L	8 L	M 14 x 1,5
EV 10 L	EV 10 L ES	10 L	10 L	M 16 x 1,5
EV 12 L	EV 12 L ES	12 L	12 L	M 18 x 1,5
EV 15 L	EV 15 L ES	15 L	15 L	M 22 x 1,5
EV 18 L	EV 18 L ES	18 L	18 L	M 26 x 1,5
EV 22 L	EV 22 L ES	22 L	22 L	M 30 x 2
EV 28 L	EV 28 L ES	28 L	28 L	M 36 x 2
EV 35 L	EV 35 L ES	35 L	35 L	M 45 x 2
EV 42 L	EV 42 L ES	42 L	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
EV 6 S	EV 6 S ES	6 S	6 S	M 14 x 1,5
EV 8 S	EV 8 S ES	8 S	8 S	M 16 x 1,5
EV 10 S	EV 10 S ES	10 S	10 S	M 18 x 1,5
EV 12 S	EV 12 S ES	12 S	12 S	M 20 x 1,5
EV 16 S	EV 16 S ES	16 S	16 S	M 24 x 1,5
EV 20 S	EV 20 S ES	20 S	20 S	M 30 x 2
EV 25 S	EV 25 S ES	25 S	25 S	M 36 x 2
EV 30 S	EV 30 S ES	30 S	30 S	M 42 x 2
EV 38 S	EV 38 S ES	38 S	38 S	M 52 x 2



Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.