

Artikelnummer: 120034

Kurzbeschreibung: Scheren-Hubwagen Hebefix HF 2 T-500

Langbeschreibung: Scheren-Hubwagen Hebefix HF 2 T: Diese praktischen Helfer dürfen in keinem Betrieb fehlen! Das Konzept der GRUSE Hebefix ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe ganz leicht bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren. Durch ihre Funktionalität und Vielseitigkeit ergänzen Scherenhubwagen jeden Arbeitsplatz im Industrie- und Handelsgewerbe und werden so zu unersetzlichen Helfern. Sie sind mit einem klappbaren Schiebebügel, Lenkrädern mit Feststeller sowie einem verstärkten Oberrahmen unterhalb der verzinkten Tischplatte ausgestattet.

Die Tischplattform wird mittels Fu sspumpe auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Zum Transport oder zum Bearbeiten langer Bauteile kann die Deichsel abgenommen werden. Alle Hubtische entsprechen in ihrer Bauweise der DIN EN 1570! Bauhöhe: 250 mm Nutzhub: 610 mm Endhöhe: 860 mm Tischplatte: 1190 x 740 mm Raddurchmesser: 200 mm Radmaterial: Elastik Bauweise nach DIN EN 1570 Modell HF 2 T-500: Tragkraft von 500 kg, 20 mm Hub je Pedaltritt, 150 kg Eigengewicht Modell HF 2 T-1000: Tragkraft 1000 kg, 12 mm Hub je Pedaltritt, 155 kg Eigengewicht Modell HF 2 T-500 - Tragkraft: 500 kg Hub je Pedaltritt: 20 mm Gewicht: 150 kg

