


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Dual/Start AGM Batterie - EP900

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	100 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	720 A (EN)
Gewicht Weight	33 kg
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid- fixed in glass mat
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 330x173x240 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, blauer Deckel, Ventil-Stopfen black PP box, blue cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei AGM, sealed and maintenance-free
Separator	Glasvlies-Seperator, Elektrolyt in Vlies festgelegt Glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	DT
Entgasung Degassing	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination Maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Landmaschinen- Boote-Rollstühle- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

