

## VARIOfit Paletten-Stapelbügel 65K

mit Klemmvorrichtung, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Auflast 750 kg, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm, Nutzhöhe 1600 mm, Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 139171



VARIOfit



## VARIOfit Paletten-Stapelbügel 65K

### mit Klemmvorrichtung

Paletten-Stapelbügel

- mit Klemmvorrichtung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Auflast 750 kg
- Höhe 1600 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Nutzhöhe 1600 mm
- zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
- 3-fach stapelbar
- Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Verpackungstyp Paletten-Stapelbügel

Auflast 750 kg

Befestigung Stapelbügel	mit Klemmvorrichtung	stapelbar	ja
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	blau // RAL5012
Nutzhöhe	1600 mm	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
für Palettenmaße	1200 x 1000 mm	Stapelbügel Funktion	zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Höhe	1600 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	1200 mm	Gewicht	37 kg
Tiefe	1000 mm		

## Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau