Kärcher


Teppichbürstsauger

CV 38/2 Adv

Leistung 850 W, Luftmenge 2400 I/min, Behältervolumen 5,5 I, Vliesfilterbeutel, mit Bürstenwalze, Arbeitsbreite 380 mm, Lieferumfang: Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)

Artikelnummer: 225828









Teppichbürstsauger

- Für Hotels, Gastronomie, Büros und öffentliche Gebäude
- Leistung 850 W
- Luftmenge 2400 I/min
- Lautstärke 65 dB
- Behältervolumen 5.5 l. Vliesfilterbeutel
- mit Bürstenwalze
- mit Boden-, Fugen-, Polsterdüse
- Arbeitsbreite 380 mm
- Highflex-Kabel
- Höhe x Breite x Tiefe 1215 x 390 x 370 mm
- Kabel 12 m lang
- Gewicht 12,397 kg
- Lieferumfang: Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)





Technische Details			
Reinigungsart	trocken	Bürstentyp	Bürstenwalze
Reinigungstyp	Sauger	Arbeitsbreite	380 mm
Saugertyp	Teppichbürstsauger	Kabellänge	12 m
Einsatzort	Innenbereich	Filterbeutel	Vliesfilterbeutel
geeignet für (Branche/Bereich)	Hotels, Gastronomie, Büros und öffentliche Gebäude	Höhe	1215 mm
geeignet für (Anwendung)	große Flächen	Breite	390 mm
Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz	Tiefe	370 mm
Akkubetrieb	nein	Lautstärke	65 dB
Leistung Bürstenmotor	150 W	Ausstattung	Fugendüse, Filtertüte (1 / Vlies), Filterzustandsanzeige, Bürstenwalze Standard (1)
Leistung	850 W	Lieferumfang	Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)
Luftmenge	2400 l/min	WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940
Volumen Behälter	5,5	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Reinigungsmaschine Ausstattung	Highflex-Kabel	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Düsen	Boden-, Fugen-, Polsterdüse	Gewicht	12,397 kg

Zubehör

119967



Filterbeutel, für Teppichbürstsauger, aus Vlies, 3-lagig, Staubklasse M, reißfest, Länge x Breite 470 x 300 mm

Dazu passt auch			
141935		Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm	
142447	3	Schnellverband, wasserabweisend und elastisch, Länge x Breite 7000 x 30 mm, blau	
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau	
501597	1	Nasswischwagen-Set, 2x17 Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presse, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen	
527157	-	Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel	