




BS ROLLEN
we care everything

Wielen met massief rubberen banden

Op kunststof velg

- **draagvermogen:** 50 - 205 kg
- **wiel:** van massief rubber, zwart
- **velg:** van kunststof
- **lager:** glijlager
- **zwenkbehuizing en bokgaffels:** van verzinkt plaatstaal. Bij het zwenkwiel met dubbele rem worden stuurmechanisme en wiel tegelijkertijd geblokkeerd.
- **zwenklager:** tweerijige kogelkrans in gaffelkop



Met ruggat of plaatbevestiging

Uitvoering	met ruggat			met plaatbevestiging				
	80 x 25	100 x 30	125 x 38	80 x 25	100 x 30	125 x 37,5	160 x 40	200 x 50
Draagverm. kg	50	70	100	50	70	100	135	205
Totale hoogte mm	108	128	157	105	128	155	195	237
Uitlading zwenkwiel mm	32	33	39	34	34	34	48	58
Plaatafmeting mm	-	-	-	104 x 80	104 x 80	105 x 80	138 x 109	138 x 109
Schroefgatafstand mm	-	-	-	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	105 x 75/80	105 x 75/80
Schroefgat-Ø mm	-	-	-	9	9	9	11	11
Ruggat Ø mm	12,2	12,2	12,2	-	-	-	-	-
Lengte/naafboorgat mm	39/12	39/12	50/15	39/12	39/12	50/15	60/20	60/20
[1] Zwenkwiel	714663	714674	714685	340042	340053	340064	340075	340086
[2] Zwenkwiel met dubbele rem	714696	714721	714732	340188	340199	340916	341522	341533
[3] Bokwiel	-	-	-	341974	341985	341996	342004	342015
[4] Wiel	714776	714787	714798	714776	714787	714798	343379	343404

Wielen met massief rubberen banden

Op plaatstalen velg

- **draagvermogen:** 50 - 400 kg
- **wiel:** van massief rubber, zwart
- **velg:** van verzinkt plaatstaal (*met draadvangkappen)
- **lager:** wiellager, bij wielen met draadvangkappen extra naafbuis in de wielnaaf
- **zwenkbehuizing en bokgaffels:** van verzinkt plaatstaal. Bij het zwenkwiel met dubbele rem worden stuurmechanisme en wiel tegelijkertijd geblokkeerd.
- **zwenklager:** tweerijige kogelkrans in gaffelkop



Wiel Ø x breedte mm	80 x 25*	100 x 30*	125 x 37*	140 x 37,5*	160 x 40*	180 x 45*	200 x 50*	225 x 55	250 x 50	280 x 70	400 x 70
Draagverm. kg	50	70	100	115	135	170	205	250	250	350	400
Totale hoogte mm	105	128	155	175	195	218	235	250	290	325	
Uitlading zwenkwiel mm	34	34	34	40	48	48	58	53	66	80	
Plaatafmeting mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	138 x 109	135 x 110	140 x 110	135 x 110	186 x 170	
Schroefgatafstand mm	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	80 x 55/60	105 x 75/80	105 x 75/80	105 x 75/80	105 x 80	105 x 80	140 x 105	
Schroefgat-Ø mm	9	9	9	9	11	11	11	11	11	14	
Lengte/naafboorgat mm	40/12	40/12	50/15	50/15	60/20	58/20	60/20	58/20	60/25	84/25	75/25
[1] Zwenkwiel*	340097	340111	340144	713933	340155	713944	340166	713955	524784	713966	-
[2] Zwenkwiel* met dubbele rem	341555	341566	341577	713977	341588	713988	341599	-	524785	714007	-
[3] Bokwiel*	343095	343131	343266	714018	343277	714029	343324	714051	524786	714062	-
[4] Wiel	343415	343426	343437	714073	343798	714084	343801	714095	524787	714109	524788

*met draadvangkappen