


Care Solutions · Nylon Care 400

Nylon Care 400 Duschhandlauf,
mit Brausehalterstange

Artikelnummer: 4486210019


Produktbild



Technische Daten

Produktgruppe	2000
Produkt	Duschhandlauf, mit Brausehalterstange
Winkel	90 °
Achsmaß a1	767 mm
Achsmaß a2	404 mm
Achsmaß a3	1158 mm
Befestigungsart	Rosettenbefestigung
Befestigungspunkte	5 St.
Durchmesser	34 mm
Material	Polyamid
Oberfläche	hochglänzend, mit antibakteriellem Schutz
Farbe	lieferbar in Dunkelgrau (018), Weiß (019) und Manhattan (067)
Ausrichtung	links und rechts
Belastbarkeit	max. 175 kg

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- Nylon Care als bewährte Produktfamilie mit hoher Variantenvielfalt durch drei Serien für verschiedenste Anforderungen
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft
- mit langen Bedienhebel und seitlichem Vielzweckhaken
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)
- mit Kunststoffrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung und glasfaserverstärktem Kunststoffunterteil
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- CE-zertifiziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln



Antibac



018 019 067