



RUSTY® PATHLIGHT 40

LED Outdoor Stehleuchte, rost farbend, IP55, 3000K

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006346
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	8.8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.05
Lumen	470 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	rost
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Länge	15 cm
Breite	25 cm

Lichtquelle

954785	
--------	---

Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
229422	Erdspieß , Stahl verzinkt, 50 cm

Höhe	40 cm
Nettogewicht	12.705 kg
Bruttogewicht	13.966 kg