

Artikelnummer: 128759

Kurzbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, Traglast 500 kg

Langbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, Traglast 500 kg: Der 4-seitige, nestbare Rollbehälter ist vielseitig einsetzbar und kann bei Nichtgebrauch platzsparend gelagert werden. Sehr robust und stabil gebaut, trägt der nestbare, mobile Rollbehälter bis zu 500 kg. Die robuste Konstruktion des nestbaren Rollbehälters beruht auf hochwertigen Materialien und hervorragender Verarbeitung. Die Ladefläche des Rollwagens ist 655 mm breit, 740 mm tief und besteht aus einer Vorderwand, einer Rückwand und zwei Seitengittern aus Rundrohr mit einem Durchmesser von 22 mm. Die Streben sind aus Flacheisen gearbeitet. Die Oberfläche des Rollbehälters ist galvanisch blau verzinkt. Mittels praktischer Federtechnik lässt sich der Boden mit nur wenigen Handgriffen ganz einfach zur Seite klappen, so dass der Rollbehälter nestbar für den optimalen Leerguttransport ist. Mit den jeweils zwei Polyamid-Lenk- und -Bockrollen im Durchmesser von 108 Millimetern können Lasten bis zu 500 Kilogramm bequem bewegt werden. 2 Seitengitter aus 22 mm Rundrohr, Vorderwand, Rückwand, Streben aus Flacheisen 12 x 3 mm Nestbar Galvanisch blau verzinkt Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 108 mm Traglast: 500 kg Innenma ss: B 655 x T 740 mm



EAN/GTIN: 4260474941445