

Artikelnummer: 400150

Kurzbeschreibung: Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard, Tischplatte Multiplex, 2000x800, rotorange

Langbeschreibung: Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard, T 800 mm, Breite und Tischplatte wählbar: Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard hat eine Tiefe von 800 mm und kann wahlweise in drei unterschiedlichen Breiten bestellt werden. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist erweiterbar und die Tischplatte je nach Anspruch wählbar. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist der ideale Einzel- und Reihenarbeitstisch, der sich jederzeit erweitern lässt. Der Manuflex Grundtisch



UNIVERSAL Standard ist dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells sehr langlebig und äußerst stabil. Dieses Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet und besteht aus zwei Stahlprofilrahmen sowie zwei stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Zudem hat der Grundtisch eine Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 mm bis 848 mm, sodass der Arbeitstisch individuell auf eine sitzende oder stehende Tätigkeit eingestellt werden kann. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard ist 800 mm tief und kann in drei Breiten von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm geliefert werden. Ebenfalls stehen Ihnen drei unterschiedliche Tischplatten zur Verfügung. Eine ausführliche Erläuterung der je 22 mm dicken Tischplatten finden Sie weiter unten. Nutzen Sie das umfangreiche Zubehör zur Erweiterung Ihres Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Standard. Auch eine leitfähige Ausführung liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 bis 848 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 800 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem, stofffestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Au

EAN/GTIN: 4045916099089

