«ActiveWorkplace®
TIPP

Handgabelhubwagen

Der klassische Helfer in Lager und Produktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Überdruckventil für eine lange Lebensdauer. Verstärkte Deichsel. Dosiertes Absenken durch Handhebel. Optimiert für den Transport von Standard-Euro-Paletten.

Mit Tandemgabelrollen und Einlaufrollen für die Palettenaufnahme und zum Überfahren von Schwellen und Unebenheiten, PU-Rollen.

Best.-Nr.	EUR 1	W 3
HG2000	-	-

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Hubbereich: 8,5 – 20,5 cm
- Gabellänge: 115,0 cm
- Gabelbreite: 52,0 cm
- Eigengewicht: 77 kg

+ lange Lebensdauer

+ verstärkte Deichsel

+ dosiertes Absenken durch Handhebel

auch in Sonderlängen erhältlich

1 Technische Daten:

- Gabellänge: 80,0 cm
- Gabelbreite: 15,0 cm
- Tragfähigkeit: 2000 kg
- Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
- Eigengewicht: 60 kg

2 Technische Daten:

- Gabellänge: 200,0 cm
- Gabelbreite: 16,0 cm
- Tragfähigkeit: 2000 kg
- Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
- Eigengewicht: 135 kg

1 Handgabelhubwagen, kurz

Der praktische Helfer für Lager und Produktion als kurze Ausführung, für kleinere Paletten und Displays, auch auf engem Raum verwendbar. Hochwertige Pulverbeschichtung. Hydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer. Verstärkte Deichsel. Dosiertes Absenken durch Handhebel. Mit Single-Gabelrolle.

Best.-Nr.	EUR	W
HG2800		-

2 Handgabelhubwagen, extra lang

Der praktische Helfer für Lager und Produktion als extra lange Ausführung, für große Paletten und Displays. Transport von zwei Paletten gleichzeitig möglich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Hydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer. Verstärkte Deichsel. Dosiertes Absenken durch Handhebel. Mit Tandem-Gabelrolle und Ein- und Ausgangsrollen zur leichten Palettenaufnahme.

Best.-Nr.	EUR	W
HG2200		-