

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 700 kg, bandage plastique,
diamètre x largeur 200 x 50 mm,
moyeu avec roulement à rouleaux
acier inoxydable, jante en plastique,
fixation avec panneau, longueur x
largeur 132 x 110 mm



Numéro d'article: 139502

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 700 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux acier inoxydable
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 132 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 12 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	242 mm
charge	700 kg	largeur de roue	50 mm
pneumatique	plastique	portée	61 mm
Ø de roue	200 mm	longueur de plaque	132 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	110 mm

roulement	roulement à rouleaux acier inoxydable	distance trou de vis	105x80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	12 mm
conducteur d'électricité	non	Poids	2,005 kg
matériau de boîtier	acier inoxydable		