

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 165 kg, avec bandage TPE, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243281

Roulette pivotante avec frein total

- force 165 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| manutention dynamique | roulettes | roulement | Palier de pivotement |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | élément de fixation | panneau |
| modèle | Roulette pivotante | matériau de boîtier | acier |
| charge | 165 kg | frein | frein total |
| pneumatique | TPE | distance trou de vis | 80/77x60 mm |
| Diamètre de roue | 125 mm | surface de boîtier | galvanisé |

matériau de jante polypropylène

Poids 1 kg