

## regalwerk rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1695 x 626 mm, charge max. par tablette 250 kg, 7 niveaux avec sol en bois, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 525363

[REGALWERK]



## regalwerk Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

### Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant




- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1695 x 626 mm
- charge maximale par élément 2000 kg
- charge max. par tablette 250 kg
- largeur x profondeur compartiment 1695 x 600 mm
- 7 niveaux avec sol en bois
- Réglable au pas de 25 mm
- angle d'installation droit
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce


- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	25 mm
type de rayonnage	rayonnage	utilisation	bilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	type tablette/niveau	sol en bois
champ de rayonnage	rayonnage suivant	surface de montant	galvanisé
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	surface de traverses	galvanisé
matériau	acier	alignement angle d'installation	droit
hauteur	3000 mm	stabilité / raidissement / renfo	trav. raidissement
largeur	1695 mm	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
profondeur	626 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	250 kg	livraison	prémonté
charge maxi par élément	2000 kg	certification	GS // label de qualité RAL
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	garantie	5 années
largeur de compartiment	1695 mm	Poids	125,5 kg
profondeur de compartiment	600 mm		

## Accessoires

525357		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 875 x 626 mm, charge max. par tablette 250 kg, 7 niveaux avec sol en bois, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
525359		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1005 x 626 mm, charge max. par tablette 250 kg, 7 niveaux avec sol en bois, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
525361		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1285 x 626 mm, charge max. par tablette 250 kg, 7 niveaux avec sol en bois, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

525382		sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 1695 x 600 mm, épaisseur 16 mm, pour une charge max. par tabl. de 250 kg, le fond est inséré à fleur de lisse, en bois avec finition nature
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
215547		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
216063		carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 410 x 310 x 240 mm
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein