


ADB chariot à outils - équipé

hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 532403



ADB Chariot à outils avec assortiment d'outils

chariot à outils - équipé






- assortiment d'outils incl.
- hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm
- hauteur des tiroirs 3x80 mm/3x160 mm
- force par tiroir 35 kg
- 6 tiroirs
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- verrouillable avec serrure à cylindre
- tablette en plastique avec compartiments pour petites pièces
- 2 roulettes à axe saillantes et 2 roulettes pivotantes
- roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation
- face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	extension	100 %
type de chariot	chariot à outils	extension tiroir	100 %
hauteur	950 mm	verrouillable	oui
largeur	610 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	450 mm	roulant	oui
matériau	acier	nombre/type de roulettes	2 roulettes à axe saillantes et 2 roulettes pivotantes
outils incl.	oui	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de tiroirs	6 pièce	couleur du corps	rouge signalisation // RAL3020
nombre x hauteur tiroirs	3x80 mm/3x160 mm	surface de corps	laqué
hauteur frontale 80 mm	3 pièce	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
hauteur frontale 160 mm	3 pièce	surface de face avant	laqué
capacité de charge de tiroir	35 kg	volume de livraison	assortiment d'outils incl.
glissière	rail télescopique	Poids	68 kg
glissière tiroir	rail télescopique		

Cela s'adapte aussi ...

104734		support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 240 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1190 x 630 x 540 mm, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1023 jaune signalisation
139153		chariot pour pneus, pour 8 pneus (largeur 275 mm) pneus de Ø 540 - 820 mm, force 300 kg, 2 plateaux, support de pneus à largeur réglable par vissage, hauteur x longueur x largeur 1430 x 780 x 1205 mm, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roues avec bandage TPE
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
526031		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir