

ORION Topfschleifscheiben K60 100 x 50 x 20 mm W=10 E=10 mm EKw60/5 Jot6 V420



ORION

Zum Nachschleifen von Zerspanungswerkzeugen (z.B. Bohrer und Fräßer) auf Werkzeug- und Stichschleifmaschinen

Topfschleifscheiben; keramisch gebunden; Empfohlene Kühlung: Nass-Schliff

Marke:	ORION
Zusammensetzung:	EKw 60/5 Jot 6 V580
Schleifkorn:	Edelkorund weiß
Korn:	60
Packungseinheit:	1 Stück
Durchmesser (D):	100 Millimeter
Bohrungsdurchmesser (H):	20 Millimeter
Tiefe (T):	50 Millimeter
Wandstärke (W):	10 Millimeter
Bodenstärke (E):	10 Millimeter