


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2114 Handpallettruck



Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Dissel gepoedercoat. Stuurhoek 2 x 100° . Hefhoogte: 85 - 200 mm. Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 93 mm . Inrijrol aan de punt van de vork. Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan enkel. Geringe rolweerstand, streeploos.

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	2000
Totale lengte (mm)	1540
Totale breedte (mm)	540
Hefhoogte (mm)	85 - 200
Vorklengte (mm)	1150
Vorkbreedte (mm)	160
Totale vorkbreedte (mm)	540
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	200 x 50
Material vorkrollen	Polyurethaan enkel
Vorkrollen diameter x breedte (mm)	80 x 93
Gewicht (kg)	60
Land van herkomst	Maleisië
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976521145