


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2612 Tafelwagen



Constructie van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 400 |
| laadvlak lengte (mm) | 1000 |
| laadvlak breedte (mm) | 700 |
| Etagehoogten (mm) | 233, 485, 736 |
| Totale lengte (mm) | 1120 |
| Totale breedte (mm) | 705 |
| Totale hoogte (mm) | 968 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 160 x 40 |
| Gewicht (kg) | 51 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976026121 |