

Artikelnummer: 125461

Kurzbeschreibung: Gitterschrankwagen, mit Doppelflügeltür, abschließbar, 5 Holzböden, bis 750 kg, 1200 x 780 mm, grau

Langbeschreibung: Gitterschrankwagen, mit Doppelflügeltür, abschließbar, 5 Holzböden, bis 750 kg, blau o. grau: Der praktische Gitterschrankwagen ist von allen Seiten mit einem Gitter versehen, das über eine Doppelflügeltür verfügt. Mit dem Wagen transportieren Sie Güter mit einem Gewicht bis zu 750 kg. Sie möchten Güter transportieren, auf die Unberechtigte keinen Zugriff haben sollen. Dann unterstützt Sie der

Drahtgitterwagen, der über eine verschließbare Doppelflügeltür verfügt. Auf allen Seiten ist der

Wagen mit einem vollständig verschweißten Gitter ausgestattet. Das Treibriegelschloss verfügt über einen Schwenkhebel sowie ein Zylinderschloss. Von den fünf Einlegeböden können Sie vier ganz nach Ihrem Bedarf einstellen. Ihre Größen liegen bei 1000 x 680 mm oder 1200 x 780 mm. Jeder Boden trägt ein Gewicht bis zu 90 kg. Das Handling des Wagens ist dank des geringen Anfahr- und Wendewiderstands überaus gut. Schieben können Sie den Wagen an einem Rohrschiebegriff an der Vorderseite. Mit dem Totalstop-Bremssystem lässt sich der Wagen abstellen, ohne dass er sich von selbst in Bewegung setzt. Die Räder sind mit einer TPE-Bereifung ausgestattet, so dass sie nicht nur geräuscharm laufen, sondern auch nicht kreiden auf – sie hinterlassen keinerlei Spuren auf Böden. Ladefläche: 5 Böden (4 davon verstellbar) Material: Holzwerkstoff mit Buchendekor-Oberfläche Ladefläche: 1000 x 680 oder 1200 x 780 mm Etagenhöhen: 292, 582, 882, 1182, 1482 Tragkraft: insg. 750 kg, 90 kg pro Einlegeboden Rahmenkonstruktion und Bereifung: Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff zum Ziehen und Schieben Gitterwagen mit Doppelflügelverschluss und Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel Vollständig mit Drahtgitter verkleidet, vollständig verschweißt Material: Metall, pulverbeschichtet Farbe: blau oder grau 2 Lenkrollen (feststellbar mit Totalstop-Zentralbremssystem), 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung (nicht kreidend) Weitere Details: Geräuscharmer Lauf und geringer Anfahrwiderstand Gesamtmaße: 1170 x 745 x 1792 mm oder 1370 x 845 x 1792 mm Gewicht: 147 oder 178 kg Made in Germany 10 Jahre Garantie



EAN/GTIN: 4017976253930