

## Productinformatie

# 50 00 180

## Nijptang

DIN ISO 9243

- Voor uiterste belasting
- Bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking
- Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Hardheid van de snijkanten 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	50 00 180
EAN	4003773021940
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
gewicht	320 g
Afmetingen	180 x 51 x 23 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Meslengte mm	23 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

