

## Informazione prodotto

# 71 31 200

### KNIPEX CoBolt®

Tronchese a doppia leva



- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
- Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Con incavo per semplificare il taglio di fili di maggiore sezione
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



### Generico

Art. No.	71 31 200
EAN	4003773042327
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	330 g
Dimensioni	200 x 46 x 16 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 6 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 5,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,6 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



l'incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore sezione, p. es. per pannellature sospese