

fetra onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 610 x 410 mm,
platform open, onderstel met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, 4
zwenkwielen. 2 zwenkwielen met
rem

Artikelnummer: 118658



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Etagewagen

Draagvermogen 250 kg

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen

banden TPE

type roller	onderwagen voor kratten	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
euronorm	ja	wiellager	groefkogellager
etages aantal	2 stuks	diameter wiel	125 mm
lengte laadvlak	610 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte laadvlak	410 mm	kleur	brijantblauw // RAL5007
platform constructie	open	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	levering	gedemonteerd
stuurstang	ja	gewicht	15 kg