

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 200 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm

Artikelnummer: 139542



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	240 mm
draagvermogen	200 kg	wielbreedte	50 mm
banden	TPE	uitlading	48 mm
wiel-Ø	200 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	129 mm

wiellager	glijlager	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	1,3 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken