

Rollcart Steekkar

draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm, constructie van staal (gelast), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met luchtbanden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158320



Rollcart Steekkar

Draagvermogen 250 kg

Steekkar

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	Steekkar	banden	lucht
draagvermogen	250 kg	wiellager	wiellager
breedte schep	450 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	150 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1150 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	660 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	440 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17,5 kg
ladingbeveiliging	rubber op steekplaat en bomen		

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar