

universele wagen

draagvermogen 150 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 660 x 335 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs, met massief rubber-banden



Artikelnummer: 205808

Universele wagen

Draagvermogen 150 kg

universele wagen


- draagvermogen 150 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 660 x 335 mm
- hoogte x lengte x breedte 750 x 680 x 380 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs
- constructie van staal
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	universele wagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	660 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	335 mm	banden	massief rubber
etages aantal	2 stuks	wiel-ø	125 mm

etage-inrichting	recht	wiellager	glijlager
hoogte	750 mm	wielstand	rechthoekig
lengte	680 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	380 mm	kleur	zilvergrijs
materiaal	staal	gewicht	19 kg
euronorm	nee		

Gerelateerde Producten

176175		rem voor transportwaggen, voor diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs