

Cemo debietmeter voor dieseltrolley

meetbereik 7 - 120 l/min, aansluiting
1" binnen en buiten

Artikelnummer: 220829



Cemo debietmeter

debietmeter voor dieseltrolley

- meetbereik 7 - 120 l/min
- aansluiting 1" binnen en buiten
- display met 5 posities
- bidirectionele doorstromingsrichting
- behuizing van aluminium

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	accessoire	accessoire uitrusting	display met 5 posities
type tankinstallatie	dieseltrolley	accessoire functie	bidirectionele doorstromingsrichting
meetbereik	7-120 l/min	materiaal behuizing	aluminium
aansluiting	1" binnen en buiten	gewicht	0,5 kg

