

TROAX magazijnbox



geschikt voor buiten, opstelling vrijstaand, hoogte x breedte x diepte 2,2 x 2,2 x 2,4 m, draadgaas wand met een maaswijdte van 50 mm, dubbele vleugel deur met 270 ° openingshoek, vuurverzinkt



Artikelnummer: 225411



TROAX Opbergdoos

voor buiten

magazijnbox

- geschikt voor buiten, opstelling vrijstaand
- hoogte x breedte x diepte 2,2 x 2,2 x 2,4 m
- draaddikte 3 x 3,75 mm, framedikte 30 x 20 mm
- draadgaas wand met een maaswijdte van 50 mm
- dubbele vleugel deur met 270 ° openingshoek
- afsluitbaar met hangslot
- afdekking van draadgaas
- vuurverzinkt
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details




type container	magazijnbox	vloer	nee
plaats van toepassing	buiten	plafond	draadgaas
hoogte buiten	2,2 m	type deur	dubbele vleugel deur
breedte buiten	2,2 m	openingshoek deur	270 °
diepte buiten	2,4 m	sluitsysteem	hangslot

wandtype	draadgaas wand	oppervlak container	vuurverzinkt
maaswijdte	50 mm	opstelling	legbord
draaddikte	3-3,75 mm	levering	gedemonteerd
framedikte	30-20 mm	gewicht	152,51 kg

Gerelateerde Producten

225413		voor magazijnbox, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm