

bacs multi-usages

hauteur x longueur x largeur 306 x 400 x 300 mm, capacité 25 l, en polypropylène en noir, parois pleines, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties



Numéro d'article: 227857



Bacs multi-usages aux normes européennes

à 100 % en polypropylène recyclé

bacs multi-usages

- hauteur x longueur x largeur 306 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 287 x 363 x 270 mm
- capacité 25 l
- en polypropylène en noir
- parois pleines
- fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- couvercle plombable
- Avec couvercle fermé à 8 points gerbable
- Gerbages avec couvercle ouvert
- Convient pour les systèmes d'automatisation
- résistant à la température de -20 °C à +40 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	oui
norme européenne	oui	pliable	non

capacité	25 l	structure de cloison	fermé
hauteur	306 mm	soubassement	plein
hauteur intérieure	287 mm	couvercle	oui
longueur	400 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
longueur intérieure	363 mm	fonction couvercle	plombable
largeur	300 mm	couvercle angle d'ouverture	180 °
largeur intérieure	270 mm	résistance à la température	-20 °C à +40 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	couleur	noir
pourcentage matériau recyclé	100 %	Poids	1,92 kg
gerbable	oui		