

## Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 270 x  
655 x 435 mm, capacité 60 l, parois  
plein, fond plein

Numéro d'article: 521964



**GMÖHLING**



## Gmöhling Caisse de transport en aluminium

### exécution ultra robuste

caisse de transport en aluminium




- Convient pour transport aérien, postal et routier
- hauteur x longueur x largeur 270 x 655 x 435 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 240 x 620 x 400 mm
- capacité 60 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle rabattable avec joint en caoutchouc et sangles
- avec fermeture à genouillère à levier
- avec rebord de gerbage
- poignées rabattables à ressort

## Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	équipement couvercle	joint en caoutchouc, sangles
norme européenne	non	système de fermeture	fermeture à genouillère à levier

convient pour (secteurs)	transport aérien, postal et routier	gerbable	oui
capacité	60 l	gerbable avec	rebord gerbage
matériau	aluminium	structure de cloison	plein
hauteur	270 mm	soubassement	plein
hauteur intérieure	240 mm	convient pour aliments	non
longueur	655 mm	considération comme matière dang	non
longueur intérieure	620 mm	dispositif de support	poignées rabattables à ressort
largeur	435 mm	emboîtable	non
largeur intérieure	400 mm	couleur	aluminium naturel
couvercle	oui	possibilité de passage au-dessous	non
type de couvercle	couvercle rabattable	Poids	5,5 kg

## Accessoires

493043		séparateur, pour caisse de transport 80 l, longueur x largeur 385 x 240 mm, épaisseur 1,5 mm, en aluminium
493065		Guidage de cloison de séparation, pour caisse de transport, en aluminium
493076		serrure à cylindre, pour caisse de transport avec capacité 42 - 239 l, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion