

ZARGES

platformladder

ZAP Safemaster S

bordes hoogte x breedte x diepte
2060 x 400 x 400 mm, 8 treden met
kunststof elementen (incl. bordes),
van aluminium, plaatsbesparend
inklapbaar

Artikelnummer: 522830



ZARGES Platformladder ZAP Safemaster S

vouwbaar

platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 2060 x 400 x 400 mm
- trap eenzijdig
- 8 treden met kunststof elementen (incl. bordes)
- treden diepte 80 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,06 m
- opgesteld hoogte x breedte 3130 mm x 740 mm








- van aluminium
- plaatsbesparend inklapbaar
- uitrusting: opbergbak
- veilig in gebruik door leuning en balustrade
- leuning beide zijden
- gewicht 17 kg
- conform DIN EN 131-7
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	platformladder	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	nee
hoogte sokkel	2060 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning en balustrade
breedte sokkel	400 mm	ladder uitrusting	opbergbak
diepte sokkel	400 mm	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	4,06 m	veiligheidsbeugel	ja
treden aantal	8	leuning	beide zijden
type trede/sport	treden met kunststof elementen	opbergbak	ja
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131-7
hoogte	3130 mm	garantie	10 jaar
breedte	740 mm	gewicht	17 kg
ladder voor op de trap	nee		

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart