

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 220 kg, met
elastiek-banden, diameter x breedte
125 x 50 mm, naaf met rollager,
Dubbele rem, velg van aluminium,
bevestiging met plaat, lengte x
breedte 138 x 109 mm

Artikelnummer: 524868



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 220 kg
- met elastiek-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	166 mm

bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	50 mm
draagvermogen	220 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	45 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	109 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	2,7 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

524870



wiel, draagvermogen 220 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met rollager, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken