

bott

Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 5 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 4 Rollen



Artikelnummer: 233114









Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
- Gestellausführung 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 5 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x100 mm/3x175 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm





Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	100 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugssperre	Auszugssperre
Gestellausführung	4 Rollen	Griff	Schiebebügel
Unterbau	4 Rollen	Oberfläche Platte	mit Linoleumbelag
Höhe	980 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	800 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Werkbank Ausstattung	5 Schubladen	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Schubladen Anzahl	5 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/3x175 mm	fahrbar	ja
Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Auszugsart	Vollauszug	Rad-Ø	125 mm
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	84,022 kg

Zubehör

232994		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232995		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232996		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232997		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232998		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232999		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233015		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233448		Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

		
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen