

KS Tools
KS Tools Druckluft Injektoren-
Auszieher-Satz

9-tlg

Artikelnummer: 272781



Technische Details

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Schallleistungspegel (dbA) | 119,4 dB (A) | Betriebsdruck in bar | max. 12 bar (175 psi) |
| Anwendungsbereich allgemein | für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf | Vibrationsbeschleunigung | 71,9 m/s ² |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/4" - 19 mm | Anschlussgewinde | 1/4"PT |
| Schalldruckpegel (dbA) | 108,4 dB (A) | Luftverbrauch in l/min | 223 l/min |
| Teile im Satz | 9-tlg. | Material | Spezial-Werkzeugstahl |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149690 |  | Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 221243 |  | Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 |
| 227890 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff |
| 234030 |  | KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg |
| 234916 |  | KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm |