

ZARGES

Fahrbares Klappgerüst

Variomaster T

Standhöhe 1,25 - 2,46 m, Bühne
Breite x Tiefe 1950 x 500 mm,
Gerüsthöhe 2,31 - 3,52 m, Breite x
Tiefe 1900 x 2300 mm, Gerüst aus
Aluminium, Bühne aus Sperrholz

Artikelnummer: 510967



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Klappgerüst Variomaster T

mit höhenverstellbarem Gerüstrahmen

Fahrbares Klappgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,5 m
- Standhöhe 1,25 - 2,46 m, Bühne Breite x Tiefe 1950 x 500 mm
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Gerüsthöhe 2,31 - 3,52 m, Breite x Tiefe 1900 x 2300 mm
- Gesamtmaße ohne Ausleger 800 x 2300 mm
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Gelände und ausziehbare Ausleger mit Spindeln zum Niveuenausgleich
- höhenverstellbar durch 1 Person durch selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip
- platzsparend zusammenklappbar
- 4 Lenkrollen, Rollen mit Feststellern
- Nutzung beidseitig
- Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Sperrholz



- Gerüstgruppe 3
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 92 kg






Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe (ohne Ausleger)	2300 mm
Gerüsttyp	Klappgerüst	Durchstiege	1 Durchstiegsklappe
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer und ausziehbare Ausleger mit Spindeln zum Niveausgleich
Material Gerüst	Aluminium	Geländer	ja
Material Plattform	Sperrholz	Gerüst Funktion	höhenverstellbar durch 1 Person durch selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip
Gerüsthöhe	2,31-3,52 m	Nutzung	beidseitig
Standhöhe	1,25-2,46 m	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Arbeitshöhe	4,5 m	klappbar	ja
Breite Bühne	1950 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	500 mm	Unterbau	4 Lenkrollen
Bühnen Anzahl	1	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Breite	1900 mm	Gerüstgruppe	3
Breite (ohne Ausleger)	800 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe	2300 mm	Gewicht	92 kg

Zubehör

510970  Ballastierungsgewicht für Klappgerüst

Dazu passt auch ...

215697		Absperband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz

