

Handlaufkatze

Zuglast 1000 kg, Flanschbreite 64 - 203 mm

Artikelnummer: 907918



Handlaufkatze

Traglast 1000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 1000 kg
- Flanschbreite 64 - 203 mm
- Breite x Tiefe 311 x 246 mm
- mindestens 0,9 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 68 / 81,5 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 14 kg

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	min. Kurvenradius	0,9 m
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Oberfläche	lackiert
Zuglast	1000 kg	Material Laufrad	Stahlguss
Bedienung	Hub manuell	Farbe Laufrad	schwarz
Flanschbreite	64-203 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Maß F	125 mm

Breite	311 mm	Maß G	2 mm
Tiefe	246 mm	Laufkatze Ausstattung	mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
Durchmesser Laufrad innen	68 mm	Laufräder Laufeigenschaft	ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
Durchmesser Laufrad außen	81,5 mm	Gewicht	14 kg

Zubehör

908116	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 1000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
--------	---	---