

Aufputzsteckdose



- durchschleifbar
- Flansch ist um 180° drehbar - dadurch gerade und schräge Ausführung
- Leitungseinführung von oben mit Stufennippel, alle übrigen Seiten mittels Ausbruch möglich
- mit Beschriftungsfeld
- vernickelte Kontakte

IP44 spritzwassergeschützt

Die Design Steckdose ist in den Farben verkehrsweiß (standard), perlweiß und hellgrau erhältlich:

Für verkehrsweiß RAL 9016 gelten die angeführten Best.Nr.: z.B.: 865-6v

Für perlweiß RAL 1013 fügen Sie "w" ein z.B.: 865-6vw

Für hellgrau RAL 7035 fügen Sie "g" ein z.B.: 865-6gv

Ampere	16	16	16	32
Pole	3	4	5	5
Flansch a x b	90	90	90	90
Lochabst. c x d	73	73	73	73
e	48	48	48	48
f	47	47	47	47
g	25	25	25	25
Gewicht in Gramm	250	270	310	360
Term				
Kontaktschrauben				
Leitung				

Ampere	Pole	110V~ 50/60Hz 4h Best.Nr.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Best.Nr.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Best.Nr.
16	3	863-4v	863-6v	863-9v
16	4	864-4v	864-9v	864-6v
16	5	865-4v	865-9v	865-6v
32	5	875-4v	875-9v	875-6v