

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 40

Ihre Vorteile

- 10-polig ... 64-polig
- Metallfuß
- Gemäß IEC 60603-13
- 1:1-Verbindung
- Schraubanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2315078
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	CK2411
Katalogseite	Seite 549 (C-5-2019)
GTIN	4046356313292
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	197,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	197,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Polzahl	40
Anzahl der Kanäle	2
	4
	6
	8
	16
	32

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Kanäle	24 6 8 16 32
Max. zulässige Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV

Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passende I/O-Karte	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32

Anschlussdaten

Feldebene

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Steuerungsebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	40
Rastermaß	2,54 mm

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

LED Signalisierung

Statusanzeige	Nein
Statusanzeige vorhanden	Nein

Maße

Breite	77,4 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	62 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstofftyp Gehäuse	Polyamid PA unverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C


Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Zulassungen

 CSA Zulassungs-ID: 2122203				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 238705				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 238705				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

 CSAus Zulassungs-ID: 2122203				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.0.1	27141152
ECLASS-11.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>



Zubehör

Kabel

Kabel - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2295059>

Rundkabel, mit Konfektionierung, nicht geschirmt, Kabellänge variabel



Kabel

Kabel - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2295046>

Rundkabel, mit Konfektionierung, geschirmt, Kabellänge variabel



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 4 - 0818111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818111>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 6 - 0818085

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818085>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 6 - 0828736

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828736>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

Zackband

Zackband - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0809793>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 4,98 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Zackband

Zackband - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811862>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 22 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 21,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288985>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 0,5 m

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288998>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289007>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 1,5 m

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289010>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289023>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 2,5 m

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289036>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289049>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 3,5 m

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2289052>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299589>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 6 m

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 8 m

Kabel

Kabel - FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299602>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig);
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 10 m

Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK40

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315078>



Kabel

Kabel - VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2318855>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: variabel

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de